

Papiervernietiger DAHLE MHP Technology® 310



- Papiervernietiger voor het hele team voor professioneel gebruik
- MHP®-snijwalsen (Matrix-High-Performance): Hoogwaardige composiet stalen walsen voor een gegarandeerd lange levensduur
- Gepatenteerd productieproces spaart hulpbronnen door aanzienlijke besparingen op grondstoffen in vergelijking met de productie van conventionele snijwalsen
- Olie- en onderhoudsvrije werking.
- Meer vermogen en comfort dankzij MHP-snijwalsen
- Milieuvriendelijke en veilige vernietiging door afzonderlijke cd-gleuf en opvangbak
- Ver opengaande deuren voor eenvoudig legen van de opvangbak
- Intuïtief, verlicht comfort-bedieningspaneel met akoestische signalen
- Met automatische uitschakeling na 30 minuten niet in gebruik
- Geïntegreerde fotocel voor automatische start-stop voor snelle beschikbaarheid en veilig gebruik en met comfort-elektronica
- Automatisch omkeermecanisme om teveel ingevoerd papier vrij te geven
- Handige voorloop- en teruglooppuntie voor handmatige bediening
- Automatische veiligheidsuitschakeling bij volle opvangbak of bij geopende deur
- Optische niveau-indicatie.
- Uittrekbare opvangbak
- Krachtige motor voor hoge prestaties en lagere looptijd
- Extreem stil tijdens werking
- Handige zwenkwielen met 5 cm ruimte vanaf de vloer voor meer mobiliteit en twee vastzetremmen
- Gemakkelijk bereikbare hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat
- Praktische geaarde stekker kan van de papiervernietiger worden losgekoppeld

Artikelnummer	50410-14005
Invoerbreedte (in mm)	260
Bladuitvoer (80 g/m2)*	18 - 20 vel
Deeltjesgrootte (in mm)	5 x 50 mm
Veiligheidsniveaus	P-3/O-3/T-3/E-2
Autom. smering	-
Looptijd	10min
Cd's/dvd's	✓
Kaarten	✓
Paperclips	✓
Opvangvolume (in l)	100
Geluidsniveau onbelast (dB(A))	52
Afmetingen h x b x d (mm)	944 x 545 x 435
EAN	4009729064139



* Maximaal aantal A4-vellen dat in één keer kan worden gesneden onder de volgende voorwaarden: Nieuwe eventueel geoliede snijrollen, koude motor, voeding met nominale spanning en nominale frequentie (230 V/50 Hz; 120 V/60 Hz). Afwijkingen kunnen leiden tot lagere prestaties van het mes en meer loopgeluid. Afhankelijk van de papiereigenschappen en toevoer kan de verwerkingscapaciteit variëren.